

Capacidad

Capacidad máxima 4 litros. Cuatro vasos de duraluminio de 1 litro cada uno.
Ver ficha de rotores para más modelos.



Gabinete

Gabinete metálico recubierto con pintura epoxy horneada (acabado mate) de alta resistencia a golpes y ralladuras.



Recipiente y tapa del recinto de centrifugación en acero inoxidable (que permite desinfección con detergentes especiales sin riesgo de corrosión) colocado dentro de cilindro de protección de chapa.

Dos resortes neumáticos de tapa (uno en cada extremo) para facilitar apertura.

Cuatro ruedas (para facilitar su traslado) y dos patas fijas (para mayor estabilidad).

Electronica

Totalmente controlada por microprocesador de última generación. Con sistema electrónico protegido herméticamente contra el polvo y la humedad ambiente.



Parámetros programables: tiempo, velocidad, temperatura y nivel de freno.

10 ciclos de operación, programables y almacenables en memoria.

5 niveles de freno.

Panel de control de policarbonato, con teclado de membrana (soft Touch), altamente resistente al polvo y la humedad ambiente



Pantalla de cristal líquido LCD de 4 líneas por 20 caracteres que indica: número de programa, RPM, fuerza G, tiempo de centrifugado, nivel de freno, estado de funcionamiento y alertas.

Programación de velocidad de 0 a 3800 RPM o de 0 a 8000 RPM (según rotor), con resolución de 1 RPM.

Programación de tiempo de 0 a 99 minutos con resolución de 1 minuto.

Especial para laboratorios que necesitan centrifugar una gran cantidad de tubos.

Sin restricciones de espacio y sin necesidad de controlar temperatura en las muestras.



Peso	160 kg
Medidas Alto -Ancho-Profundidad	Aprox 81 cm x 60cm x 74cm

Cerradura

Cerradura electromagnética de cierre a presión con sensor de tapa con alarma visual en LCD, que impide el funcionamiento con la tapa abierta. Desbloqueo automático una vez detenido el rotor. 

Sistema de apertura manual de tapa en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Motor

Motor de centrifugación asincrónico libre de mantenimiento controlado por variador de frecuencia. 

Detención automática del procedimiento en caso de desbalanceo.

Alimentación 220V / 50 Hz - 110V / 50 Hz - Monofásica. 

Otros

Detención automática del procedimiento en caso de falla.

Alarma sonora y visual de finalización del procedimiento.

Manual de usuario y servicio en español. 

Cable de alimentación. 